

Compactador Marshall Model EDC-2



Normas: EN 12697-10, 12697-30, BS 598-107

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Este equipo se utiliza para las muestras de preparación para Prueba de estabilidad Marshall de acuerdo con la norma BS 598. El compactador eléctrico marshall controlado digitalmente es adecuado para preparar muestras de mezcla bituminosa (dia. 101.6 mm x 63.5 mm) utilizado en las pruebas de estabilidad Marshall. los mecanismo de disparo está diseñado para hacer que el martillo caiga la misma distancia para cada golpe. Con algunas características de control digital, tiempos compactos para preestablecer libremente, automático contando y fácil de operar, etc.

Model EDC-2	
Hammer weight:	4.536Kg±0.009 Kg
Hammer head:	dia. 98.5 mm
Specimen cylinder dimension:	101.6 x 63.5 mm
Drop height:	457.2 mm
Compact frequency:	60 RPM
Compact time range:	0-999 times
Dimension:	540 x 540 x 1740 mm
Power:	220 V, 50 Hz, 370 W
Weight:	150 kg